

**Garant**

## Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para CN.. Plaquetas de corte



### Datos de pedido

Número de pedido	265103 40/12
GTIN	4069515031783
Clase de artículo	29E

### Descripción

#### Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

### Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 18
Calzo	269005 13
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	50 mm
Plaqueta de corte adecuada	CN.. 1204..
Palanca articulada	259015 18
Serie	Master Mute
Longitud total L	26 mm
Tamaño de placa	12 mm

## Hoja de datos

Desplazamiento central $L_3$	27 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$	40 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265103-40/12>