

Garant

Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para CN.. Plaquitas de corte



Datos de pedido

Número de pedido	265103 32/12
GTIN	4069515031776
Clase de artículo	29E

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 19
Calzo	269005 13
Longitud total L	26 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	40 mm
Palanca articulada	259015 18
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Desplazamiento central L ₃	22 mm

Hoja de datos

Serie	Master Mute
Ø de mango D _s	32 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265103-32/12>