

**Garant**

### Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para TN.. Plaquitas de corte



#### Datos de pedido

Número de pedido	265121 40/16
GTIN	4069515032001
Clase de artículo	29E

#### Descripción

##### Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

#### Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	27 mm
Longitud total L	26 mm
Calzo	269005 15
Serie	Master Mute
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	50 mm
Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..
Palanca articulada	259015 20

## Hoja de datos

Tornillo de palanca articulada	259018 19
Ø de mango D <sub>s</sub>	40 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265121-40/16>