

**Cabeza de corte intercambiable Master Mute para WN.. Plaquetas de corte****Datos de pedido**

Número de pedido	265128 40/08
GTIN	4069515032018
Clase de artículo	29E

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

Descripción técnica

Serie	Master Mute
Tamaño de placa	8 mm
Plaqueta de corte adecuada	WN.. 0804..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Longitud total L	26 mm
Calzo	269005 16
Tornillo de palanca articulada	259018 18
Palanca articulada	259015 18
Desplazamiento central L_3	27 mm

Hoja de datos

Ø de mango D _s	40 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265128-40/08>