



Taladro-atornillador de batería



Datos de pedido

Número de pedido	074800 ISR1830PHX
GTIN	4053423255263
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Solución inteligente de 18 V consistente, fiable y asequible para líneas de montaje industriales.

- **Acoplamiento de precisión: sin sobreviraje cuando se alcanza un par establecido. (Reduce el desgaste del acoplamiento).**
- **Ergonomía industrial: extrema compacidad para una alta flexibilidad. Tamaño de mango optimizado y peso ligero para un montaje industrial.**

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073851 – n.º 073866.

Descripción técnica

Empleo típico	Heavy Duty
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Vibraciones máximas según EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Tensión de batería	18 V

Hoja de datos

Peso	0,7 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 1400 min ⁻¹
Denominación del fabricante	IRS 18V-30 P-HX
Portaherramientas perfil de accionamiento	Hexágono interior
Par máximo	30 Nm