

Plataforma de trabajo para carretilla apiladora, Tipo: 1040X1200



Datos de pedido

Número de pedido	919981 1040X1200
GTIN	4052462012004
Clase de artículo	94B

Descripción

Ejecución:

Plataforma de trabajo en construcción estable del tubo de acero hecha de tubo redondo con seguro contra caída completo, incluyendo 2 dispositivos de parada EPI. Panel posterior de rejilla de alambre, plataforma de trabajo antideslizante. Con una rejilla protectora con bisagras. Recogida transversal con carretilla elevadora de horquilla en el lado ancho. La sujeción con perno insertable impide el deslizamiento desde las horquillas. Con soporte de la herramienta galvanizado. Altura del parapeto de 1,10 m.

Aplicación:

Para un trabajo seguro durante los trabajos de reparación y de mantenimiento en partes elevadas de los edificios, iluminaciones del techo, etc.

Norma:

Certificado por TÜV de acuerdo con DGUV (seguro obligatorio de accidentes alemán) 208-031.

Lacado:

Amarillo naranja RAL 2000 **lacado**.

Nota:

Tenga en cuenta las especificaciones específicas de cada país al utilizar plataformas de trabajo con el toro. Plataformas de trabajo adecuadas para los países de Austria (con certificado TÜV Austria) y Bélgica a petición.

Descripción técnica

Hoja de datos

Profundidad	1040 mm
Peso	91 kg
Capacidad de carga	300 kg
Superficie de apoyo profundidad	800 mm
Engarces de acceso medida A	200 mm
Anchura	1200 mm
Engarces de acceso medida C	80 mm
Superficie de apoyo anchura	1200 mm
Distancia B entre engarces de acceso	600 mm
Altura	1990 mm
Recogida de carretilla elevadora	Asiento transversal
Tipo de producto	Plataforma de trabajo