

Plataforma de trabajo para carretilla apiladora, Tipo: 1040X1305



Datos de pedido

Número de pedido	919980 1040X1305
GTIN	4052462065697
Clase de artículo	94B

Descripción

Ejecución:

Plataforma de trabajo con una construcción de tubo cuadrado estable para la recogida transversal o longitudinal con carretilla elevadora. Panel trasero hecho de malla de alambre. Plataforma de trabajo antideslizante y cerradura de puerta automática. Entradas retráctiles con protección antideslizante (pasador de seguridad). Con dos protectores de seguridad plegables con dispositivo de seguridad, en los lados transversal y longitudinal. Con bandeja de herramientas galvanizada y 2 dispositivos de anclaje PSA. Altura de barandilla de 1,10 m. Distancia de la entrada retráctil B para recogida transversal de 600 mm y 190 mm para recogida longitudinal.

Aplicación:

Para un trabajo seguro durante los trabajos de reparación y de mantenimiento en partes elevadas de los edificios, iluminaciones del techo, etc.

Norma:

Certificado por TÜV de acuerdo con DGUV (seguro obligatorio de accidentes alemán) 208-031.

Lacado:

Amarillo naranja RAL 2000 **lacado**.

Nota:

Tenga en cuenta las especificaciones específicas de cada país al utilizar plataformas de trabajo con el toro. Plataformas de trabajo adecuadas para los países de Austria (con certificado TÜV Austria) y Bélgica a petición.

Descripción técnica

Anchura	1305 mm
Profundidad	1040 mm
Capacidad de carga	300 kg
Distancia B entre engarces de acceso	600 mm
Distancia B entre engarces de acceso	190 mm
Superficie de apoyo profundidad	800 mm
Superficie de apoyo anchura	1200 mm
Engarces de acceso medida C	80 mm
Altura	2355 mm
Peso	139 kg
Engarces de acceso medida A	200 mm
Recogida de carretilla elevadora	Asiento transversal o longitudinal
Tipo de producto	Plataforma de trabajo