



Lijadora angular de batería GWS, Tipo: 18V-8



Datos de pedido

Número de pedido	077120 18V-8
GTIN	4053423323801
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería extremadamente de alta potencia de 18 V con forma constructiva compacta.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073851 - 073866.

Descripción técnica

Parada kick back	sí
Tensión de batería	18 V
Profundidad de corte máxima	34 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Velocidad de giro máxima	11000 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Peso	2,3 kg
Arranque suave	sí
Vibraciones máximas según EN	7 m/s ²

Hoja de datos

Protección contra sobrecargas	sí
Denominación del fabricante	GWS 18V-8
Conexión de hombre muerto	no
Bloqueo contra rearranque	sí
Ø máximo de muela	125 mm
Tipo de producto	Lijadoras angulares