



Lijadora angular eléctrica GWS, para discos Ø 125 mm, con bloqueo de re arranque



Datos de pedido

Número de pedido	077109 7-115E
GTIN	3165140823739
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de **720 vatios** de 115 mm con circunferencia de mango pequeño que ofrece una ergonomía optimizada para trabajar sin cansarse.

- **La preselección de velocidad permite una amplia gama de aplicaciones.**

Suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	1,9 kg
Consumo de potencia	720 W
Bloqueo contra re arranque	sí
Profundidad de corte máxima	28 mm
Intervalo de revoluciones	2800 - 11000 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	6,5 m/s ²
Frecuencia de red	50 Hz

Hoja de datos

Denominación del fabricante	GWS 7-115E
Ø máximo de muela	115 mm
Tensión nominal	230 V
Tipo de producto	Lijadoras angulares