



Casco protector uvex pronamic B-WR, Color: YELLOW



Datos de pedido

Número de pedido	097706 YELLOW
GTIN	4031101960098
Clase de artículo	04U

Descripción

Ejecución:

Pronamic es la combinación de una protección óptima (**protection**) con una protección dinámica (**dynamic**): Calota ligera de HDPE (High Density Polyethylene) con **tres orificios de ventilación de ajuste variable** para una máxima ventilación. La geometría optimizada de la cinta para la cabeza y el gran soporte para el cuello garantizan un ajuste extremadamente cómodo. El sistema adaptador permite su combinación con viseras, orejeras para cascos y linternas para cascos.

Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).

- **Cinta de correa de 6 puntos**
- **Asiento Euro-Slot de 30 mm**
- **Banda antisudor de cuero artificial**
- **Forma recta**
- **Con cierre giratorio y gran soporte para el cuello**

Aplicación:

Industria, construcción, montaje

Norma:

DIN EN 397

Descripción técnica

Peso	406 g
------	-------

Hoja de datos

Regulación de la amplitud	Cerrojo
Serie	uvex pronamic
Color	amarillo
Tamaño	51 - 65 cm
Propiedad del casco	Característica de protección hasta -30°C
Propiedad del casco	Protección contra salpicaduras de metal líquido
Material cubierta del casco	HDPE
Norma	DIN EN 397
Tipo de producto	Casco protector