



### Casco protector uvex pronamic E, Color: YELLOW



#### Datos de pedido

Número de pedido	097707 YELLOW
GTIN	4066853036999
Clase de artículo	04U

#### Descripción

##### Ejecución:

**Casco protector ligero** fabricado en HDPE (High Density Polyethylen) con carcasa cerrada (sin ventilación) para uso en el sector eléctrico **de hasta 1000 V CA** y 1500 V CC. La geometría óptima de la banda de diadema y el amplio soporte para el cuello garantizan un ajuste extremadamente cómodo. El sistema adaptador permite su combinación con viseras, orejeras para cascos y linternas para cascos. **Resistente al frío hasta -30 °C** y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).

- **Cinta de correa de 6 puntos**
- **Asientos Euro-Slot de 30 mm**
- **Banda antisudor de cuero artificial**
- **Forma recta**
- **Con cierre de giro y soporte grande para el cuello**

##### Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

#### Descripción técnica

Tamaño	51 - 65 cm
Regulación de la amplitud	Cerrojo
Peso	396 g

## Hoja de datos

Color	amarillo
Propiedad del casco	Protección contra salpicaduras de metal líquido
Propiedad del casco	Aislamiento eléctrico
Propiedad del casco	Característica de protección hasta -30 °C
Material cubierta del casco	HDPE
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 50365
Tipo de producto	Casco protector