

Garant

Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para CC.. Plaquetas de corte



Datos de pedido

Número de pedido	265203 40/12
GTIN	4069515032308
Clase de artículo	29E

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

Descripción técnica

Serie	Master Mute
Tornillo para calzo	269013 9
Tornillo para plaquita reversible	269028 49
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	50 mm
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Calzo	269005 23

Hoja de datos

Desplazamiento central L ₃	27 mm
Ø de mango D _s	40 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265203-40/12>