



Juego de destornilladores de montaje con función de carraca, Número de piezas: 7



Datos de pedido

Número de pedido	667406 7
GTIN	4013288234070
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes para asiento de distintas varillas. **Varillas de 6 caras** de acero especial con una tenacidad especial y una dureza superior. Superficie cromada nicromate, puntas en gris acerado.

Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de recuperación reducido. Anillo de inversión fácil de manejar. Se puede aflojar y apretar el tornillo, incluso sin resistencia, mediante la función de giro.

Contenido:

1 varilla para cabeza ranurada: 4 x 0,6 / 6 x 1

1 varilla para Phillips: Tam. 1 / tam. 2

1 varilla Pozidriv: Tam. 1 / tam. 2

1 punta hexagonal: 4 / 5 mm

2 cuchillas para Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

Mango Kraftform con carraca: 1 ud.

Suministro:

Incluye estuche sólido de tejido.

Descripción técnica

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
------------------	-----------------

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Denominación del fabricante	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Longitud total	175 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Número de piezas	7
Función de carraca	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/667406-7>