

Garant**Master Mute barra de mandrinar A.. SVJCL 142°, para plaquitas de corte reversibles VC.., izquierda****Datos de pedido**

Número de pedido	265039 12/07
GTIN	4069515036269
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo reforzado con metal duro sin superficie de apriete.

Nota:

Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	142 grados
Ø de mango D_s	12 mm
Longitud de voladizo L_1	132 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	14 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Desplazamiento central L_3	7 mm
Código ISO Soporte	A12X SVJCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 53
Serie	Master Mute
Longitud total L	189 mm
Norma	Norma de fábrica
Rosca de conexión	G1/8

Hoja de datos

Tipo de boca	izquierda
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265039-12/07>