

Mahr

### Reloj comparador digital con pantalla táctil Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 100mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	434315 100
GTIN	4059192066376
Clase de artículo	43A

#### Descripción

##### Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador numérico **muy grande** e indicador de tolerancia integrado (con o sin indicación del valor de medición).

Panel frontal de vidrio templado con **paneles táctiles sin desgaste**, 3 valores PRESET, pantalla LED de colores según el modo de tolerancia.

##### Función:

PRESET, tolerancia, ABS (la pantalla se puede ajustar a cero sin perder la referencia de PRESET), factor (multiplicador para medir la distancia), función LOCK (bloqueo de llave en el menú). Se pueden transmitir datos. IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con  $\varnothing > 1$  mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

##### Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2450.

##### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498941.

#### Descripción técnica

## Hoja de datos

Fuerza de medición	1,60 – 3,50 N
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,008 mm
Calibración	C1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2450
Suministro de energía	con pilas
Grosor de la carcasa	35,8 mm
Ø de carcasa	58,4 mm
Lectura conmutable	0,00002 pul
Cantidad de pilas contenidas	1
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Clase de protección IP	IP 42
Lectura conmutable	0,0005 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador	no
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador