



## Prolongación DUO-LOCK cilíndrica MDI Mango cilíndrico, Interfaz DUO-LOCK: DL10



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 220377 DL10   |
| GTIN              | 4034221193698 |
| Clase de artículo | 10N           |

### Descripción

**Ejecución:**

Técnicamente optimizado.

**Nota:**

Se pueden suministrar medidas especiales a petición.

### Descripción técnica

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Ø de mango D <sub>s</sub> | 10 mm                        |
| par de giro recomendado   | 20 Nm                        |
| L <sub>2</sub>            | 37,5 mm                      |
| Ø D <sub>2</sub>          | 9,6 mm                       |
| Interfaz DUO-LOCK         | DL10                         |
| Longitud total L          | 77,5 mm                      |
| Refrigeración interior    | sí                           |
| Tipo de producto          | Asiento para fresa con rosca |