



Prolongación DUO-LOCK cilíndrica MDI Mango cilíndrico, Interfaz DUO-LOCK: DL12



Datos de pedido

Número de pedido	220377 DL12
GTIN	4034221193681
Clase de artículo	10N

Descripción

Ejecución:

Técnicamente optimizado.

Nota:

Se pueden suministrar medidas especiales a petición.

Descripción técnica

Interfaz DUO-LOCK	DL12
Ø D ₂	11,5 mm
Ø de mango D _s	12 mm
L ₂	45 mm
Longitud total L	93 mm
par de giro recomendado	30 Nm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Asiento para fresa con rosca