



Llave de gancho con uña, para Ø exterior de tuerca: 12/14mm



Datos de pedido

Número de pedido	628405 12/14
GTIN	4069515036979
Clase de artículo	61C

Descripción

Ejecución:

Acero especial, forjado en estampa, templado y fosfatado.

Llave de gancho con uña según DIN 1810 A.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.

Nota:

Tam. 135/145; 260/270 el grosor difiere de DIN.

Descripción técnica

Longitud total	110 mm
Tipo de producto	Llave de gancho