



Sierra circular con batería, Tipo: M18FCS66GR



Datos de pedido

Número de pedido	078207 M18FCS66GR
GTIN	4058546483630
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

La potente **sierra circular inalámbrica M18 FUEL™** mantiene las 6000 rpm durante todo el corte gracias a la nueva batería FORGE™.

- **Se pueden conseguir hasta 50° de inclinación.**
- **El soplador de polvo integrado mantiene la línea de corte despejada.**

Suministro:

Incluye una batería, cargador, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores a partir de los n.º 073801 – 073840. Encontrará una hoja de sierra circular adecuada a partir del n.º 584075.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	12 Ah
Ø de hoja de sierra	190 mm
Profundidad de corte máximo 90°	68 mm
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Peso	3 kg

Hoja de datos

Denominación del fabricante	M18FCS66GR3-121C
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	20 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Ejecución	Sierra circular manual
Tensión de batería	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Vibraciones máximas según EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Velocidad de giro máxima	6000 min^{-1}
Tipo de producto	Sierra

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/078207-M18FCS66GR>