



Sierra circular con batería, Tipo: M18-FMCS66



Datos de pedido

Número de pedido	078207 M18-FMCS66
GTIN	4058546564070
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Sierra circular metálica de 66 mm con batería.

- **El gran colector de virutas metálicas recoge los residuos generados durante el corte y ofrece la visibilidad necesaria.**
- **La tecnología de corte en seco permite un corte metálico rápido, limpio y sin rebabas.**

Suministro:

Incluye una batería, cargador, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores a partir de los n.º 073801 – 073840. Encontrará una hoja de sierra circular adecuada a partir del n.º 584075.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Peso	7,3 kg
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Cantidad de baterías contenidas	1
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V

Hoja de datos

Ø de la perforación de la hoja de la sierra	16 mm
Capacidad de la batería	12 Ah
Velocidad de giro máxima	4000 min ⁻¹
Tipo batería	Ion de litio
Denominación del fabricante	M18-FMCS66-802C
Profundidad de corte máximo 90°	66 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Ejecución	Sierra circular manual
Ø de hoja de sierra	203 mm
Tipo de producto	Sierra

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/078207-M18-FMCS66>