

Hoja de datos

Mahr

Micrómetro de interiores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 8-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	428931 8-10
GTIN	4059192064815
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentralizable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.** Micrómetros de interiores con carraca sensible, mediciones rápidas mediante paso de husillo de 1,5 mm. Funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, visualización de tolerancia por símbolos, ABS.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498941, anillos de comprobación n.º 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.º 428951.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	58 mm
Cantidad de pilas contenidas	1

Hoja de datos

Clase de protección IP	IP 65
Medida a	1,8 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Capacidad de medición	8 - 10 mm
Lectura	0,001 mm
Suministro de energía	con pilas
Tipo de pila	Pila redonda
Límite de error	0,004 mm
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/428931-8-10>