



## Micrómetro de interiores digital Con salida de datos e i-Wi, Capacidad de medición: 60-70mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428932 60-70
GTIN	4059192065140
Clase de artículo	43A

### Descripción

#### Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.**

Micrómetros de interiores con carraca sensible, mediciones rápidas mediante paso de husillo de 1,5 mm. Funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, visualización de tolerancia por símbolos, ABS.

Adicionalmente, con sistema de radio integrado i-wi para la transmisión inalámbrica de los datos de medición a cualquier PC con facilidad.

#### Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498941, anillos de comprobación n.º 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.º 428951.

Radioreceptor i-wi Stick n.º 498912 tam. STICK.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	60 - 70 mm
Lectura	0,001 mm
Medida a	0,5 mm

## Hoja de datos

Profundidad de medición estándar	79 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Límite de error	0,005 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Tipo de pila	Pila redonda
Clase de protección IP	IP 65
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/428932-60-70>