



**Aparato de medición rápida de interiores digital Con salida de datos e i-Wi,
Capacidad de medición: 6-8mm**



Datos de pedido

Número de pedido	428934 6-8
GTIN	4059192065478
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.** Instrumentos de medición rápidos internos con retracción de palanca en todo el rango de medición. Gran pantalla táctil giratoria (270°) con funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, indicación de tolerancia con 3 LED de colores y símbolos en la pantalla, ABS. Adicionalmente, con sistema de radio integrado i-wi para la transmisión inalámbrica de los datos de medición a cualquier PC con facilidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498941, anillos de comprobación n.º 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.º 428951.

Radiorreceptor i-wi Stick n.º 498912 tam. STICK.

Descripción técnica

Suministro de energía	con pilas
-----------------------	-----------

Hoja de datos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Medida a	1,5 mm
Clase de protección IP	IP 65
Lectura	0,001 mm
Profundidad de medición estándar	58 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Límite de error	0,004 mm
Capacidad de medición	6 - 8 mm
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Función de preajuste	sí
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/428934-6-8>