



**Aparato de medición rápida de interiores digital con salida de datos,  
Capacidad de medición: 60-70mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	428933 60-70
GTIN	4059192065386
Clase de artículo	43A

**Descripción**

**Ejecución:**

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.** Instrumentos de medición rápidos internos con retracción de palanca en todo el rango de medición. Gran pantalla táctil giratoria (270°) con funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, indicación de tolerancia con 3 LED de colores y símbolos en la pantalla, ABS.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Partes opcionales:**

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498941, anillos de comprobación n.º 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.º 428951.

**Descripción técnica**

Suministro de energía	con pilas
Profundidad de medición estándar	79 mm
Medida a	0,5 mm
Lectura	0,001 mm

## Hoja de datos

Capacidad de medición	60 - 70 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Límite de error	0,005 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 65
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Función de preajuste	sí
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/428933-60-70>