



**Aparato de medición rápida de interiores digital con salida de datos,
Capacidad de medición: 85-100mm**



Datos de pedido

Número de pedido	428933 85-100
GTIN	4059192065409
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.** Instrumentos de medición rápidos internos con retracción de palanca en todo el rango de medición. Gran pantalla táctil giratoria (270°) con funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, indicación de tolerancia con 3 LED de colores y símbolos en la pantalla, ABS.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498941, anillos de comprobación n.º 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.º 428951.

Descripción técnica

Límite de error	0,005 mm
Profundidad de medición estándar	97 mm
Lectura	0,001 mm
Clase de protección IP	IP 65

Hoja de datos

Capacidad de medición	85 - 100 mm
Medida a	0,5 mm
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Función de preajuste	sí
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/428933-85-100>