



Máscara de soldadura automática optrel® helix clt, Tipo: HELIX



Datos de pedido

Número de pedido	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Clase de artículo	09U

Descripción

Ejecución:

El casco de soldadura automática optrel® helix clt tiene una **visera deslizante** transparente para cambiar rápidamente a rectificado y otros trabajos. La unidad interna antirreflejos con recorte nasal patentado acerca la lente antirreflejos a los ojos y, por lo tanto, permite un **campo de visión más grande** en comparación con las pantallas antirreflejos estándares. Visión agradable y fiel al color gracias al **estado de luz de nivel de protección 2**. La **diadema optrel ISOFIT®** permite una adaptación tridimensional a cualquier forma de cabeza, desde S hasta XL.

Niveles de protección oscuros: 4 – 12.

- **Nivel claro:** 2
- **Recargable con una batería de polímero de litio de 280 mAh a través del conector micro-USB y la célula solar (duración de la batería de 300 a 500 ciclos de carga)**
- **Color:** negro
- **Campo visual filtro de soldadura:** Según la configuración de la banda para la cabeza, el campo de visión es de 2,3 a 6,3 veces mayor que en un casete antirreflejo estándar de la industria de 100 x 50 mm

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG y de plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Serie	optrel® helix clt
Tiempo de conmutación de claro a oscuro	0,1 ms
Clasificación según EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Cantidad de pilas contenidas	1
Tiempo de conmutación de oscuro a claro	100 - 2000 ms
Tipo de producto	Máscara de soldadura

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/097976-HELIX>