



Plato de lijado compacto U-Edge Pro (ZA), Ø 125 mm, Tamaño de grano: 40



Datos de pedido

Número de pedido	566315 40
GTIN	4027497233472
Clase de artículo	53L

Descripción técnica

Tamaño de grano	40
Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		