



Muela abrasiva (CER) PG Easy CeramicPS, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 36



Datos de pedido

Número de pedido	566314 36
GTIN	4027497228027
Clase de artículo	53L

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva con **grano de cerámica (CER)** autoafilable y plato de apoyo reforzado por fibra de vidrio integrado. **Comportamiento abrasivo agresivo** de una muela de fibra, combinado con **la marcha estable** y la vida útil ventajosa de una muela abrasiva a láminas.

- **Una herramienta en lugar de dos: Sustituye a los discos de fibra y de desbaste: no es necesario cambiarlos, uso sin brida de sujeción especial.**
- **Máximo rendimiento gracias al plato de apoyo reforzado con fibra de vidrio y al grano cerámico de precisión.**
- **Diseño de desplazamiento profundo para trabajo plano, sincronización perfecta y alta agresividad.**
- **Vida útil extremadamente larga para una máxima rentabilidad.**

Aplicación:

Uso en superficies y cantos.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Tamaño de grano	36

Hoja de datos

Ø de muela	125 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Plato portante	Plato de apoyo de tejido de vidrio
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Ángulo de inclinación recomendado	5-15 grados
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		