

## Hoja de datos



### Cortatubos con batería, Tipo: 4933498374



### Datos de pedido

Número de pedido	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

**Cortatubos compacto con batería** con cabezal de corte inoxidable. **Adaptación automática** al Ø de tubos. Distancia mínima de la pared de 43 mm. **Adecuado para tubos de acero inoxidable, acero al carbono y cobre.** La ventana de visualización en el mecanismo de corte y la iluminación incorporada permiten al usuario cortar la tubería con precisión.

#### Suministro:

Envío en caja, **sin** batería y **sin** cargador.

#### Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073801 – n.º 073840.

### Descripción técnica

Peso	3 kg
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas	0
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tipo batería	Ion de litio
Intervalo de revoluciones	0 - 330 min <sup>-1</sup>
Ø máximo del tubo cobre	35 - 54 mm

## Hoja de datos

Tensión de batería	12 V
Ø máximo del tubo de acero inoxidable	35 - 54 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de producto	Cortatubos