



Surtido Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder, Número de piezas: 24



Datos de pedido

Número de pedido	667264 24
GTIN	4013288234148
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform con función de carraca y dentado fino para un ángulo de recuperación reducido. Anillo de inversión fácil de manejar. Se puede aflojar y apretar el tornillo, incluso sin resistencia, gracias a la función de giro. Protección hexagonal antideslizante. Mango transversal de carraca Kraftform con manguito de sobrecarga y salida cuadrada (1/4 pulgadas).

Todo el contenido está **completamente aislado hasta 1000 V** según **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Contenido:

Hojas para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm

Varillas para Phillips: Tam. 1; 2

Hojas para Pozidriv: Tam. 1; 2

Varillas para Torx®: Tam. TX15; TX20; TX25

Insertos para llaves de vaso de 1/4 pulgadas, para hexágono exterior: Tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Hoja adaptadora cuadrada (1/4 pulgada: 1 ud.

Mango transversal Kraftform con función de carraca: 1 ud.

Mango Kraftform con función de carraca: 1 ud.

Mango Kraftform para varillas intercambiables n.º 667411: 1 ud.

Descripción técnica

Hoja de datos

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Número de piezas	24
Tipo de producto	Destornilladores

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/667264-24>