

WEKEM®**Cinta de obturación de teflón, 12 m, Tipo: GOLD****Datos de pedido**

Número de pedido	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Clase de artículo	08G

Descripción**Ejecución:**

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas. Cinta de teflón elástica especialmente fuerte, estanca, de la máxima calidad, para todos los tipos de rosca. Apropia para propano, butano, gas natural, benceno y carburantes. Intervalo de temperaturas de -240 °C a +260 °C.

Aplicación:

Según el medio, la tubería y el tamaño de la rosca, se puede utilizar hasta aprox. 100 bar (se necesitan ensayos propios), a 200 °C a máx. 16 bar.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Espesor	0,1 mm
---------	--------

Anchura	12 mm
Para tipo de rosca	Todos
Quality Dress	GT
Duración a partir de la fecha de fabricación	60 mes
Longitud	12 m
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Color	amarillo
Margen de temperatura de aplicación	-240 - 260 °C
Base química	Politetrafluoretileno (PTFE)
Propiedad	no se pega
Propiedad	incombustible
Propiedad	no se resquebraja
Atributo del nombre de producto	12 m
Tipo de producto	Cinta de obturación