



## Broca de fricción térmica plana (sin cuello) Uni, Rosca: M5-M8



### Datos de pedido

Número de pedido	080753 M5-M8
GTIN	4069515038065
Clase de artículo	BAW

### Descripción

#### Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical. Broca de fricción térmica plana (sin cuello).

Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

#### Aplicación:

Adecuado para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

#### Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.

Llave de apriete ER n.º 309680.

Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

#### Nota:

Juego compuesto por 1 broca de fricción de los tamaños M5, M6 y M8.

### Descripción técnica

Tipo de producto	Broca de fricción
------------------	-------------------

