

uvex

Par de guantes uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Talla de los guantes: 10



Datos de pedido

Número de pedido	094267 10
GTIN	4048612139257
Clase de artículo	04W

Descripción

Ejecución:

Guante patentado **con tecnología TwinFlex® de bambú**. Tecnología de punto de calibre 18 con un alto nivel de protección contra cortes D. El **fino revestimiento SoftGrip** ofrece un excelente agarre y una alta resistencia a la abrasión. Certificado Oeko-Tex 100, compatible con pantalla táctil y resistente al calor de contacto hasta 100 °C.

Aplicación:

Adecuado para entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. El modelo es adecuado para calentamiento de contacto hasta +100 °C de acuerdo con EN 407.

Descripción técnica

Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Tecnología de punto	18G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100

Hoja de datos

EN 388	3X31D
EN 407	X1XXXX
Material de base	Viscosa de bambú, HPPE, acero, PA, elastano
Recubrimiento	Espuma SoftGrip
Intervalo de aplicación	Universal
Color	verde
Norma	EN 407
Calor por contacto hasta	100 °C
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	D
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes