



Linterna LED con batería, Tipo: P7R



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 081398 P7R |
| GTIN | 4058205037372 |
| Clase de artículo | 04B |

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las **carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua**, todos los contactos están dorados, **las lentes de alta calidad** agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable. Control intuitivo mediante interruptor rotativo.

Suministro:

Incluye batería, cordel de mano.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------|
| Corriente de alumbrado Boost | 2000 lm |
| Corriente de alumbrado nivel 3 | 25 lm |
| Tipo batería | Ion de litio |
| Corriente de alumbrado | 1200 lm |
| Ø del cabezal | 35 mm |
| Aumento de la duración de la iluminación | 10 s |
| Clase de protección IP | IP 68 |
| Longitud total | 159 mm |
| Peso | 197 g |
| Duración ilumin. | 2,5 h |

Hoja de datos

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Duración de la iluminación nivel 3 | 80 h |
| Corriente de alumbrado nivel 2 | 450 lm |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 |
| Duración de la iluminación nivel 2 | 5,5 h |
| Tipo de producto | Linterna de bolsillo |