



## Corona perforadora de metal duro Power Change Plus, Diámetro: 25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	588760 25
GTIN	4059952536408
Clase de artículo	54B

### Descripción

#### Ejecución:

Esta sierra de corona perforadora combina las mejores características en una forma compacta: Es duradera, precisa y optimizada para trabajos de chapa metálica de alta calidad.

#### Ventaja:

- **Larga vida útil de la herramienta al cortar agujeros en acero inoxidable.**
- **Vida útil excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch.**
- **Dientes de carburo fino molido y afilado para una mayor fuerza y precisión.**

#### Aplicación:

Para el procesamiento de chapas metálicas muy finas.

#### Nota:

Se necesita un adaptador de sujeción rápida Power Change Plus y una broca de puntear adecuada. Puede encontrarlos en nuestra eShop bajo los siguientes números de artículo: Adaptador de sujeción rápida Power Change Plus: n.º 589795 tam. 14-152 y n.º 589796 tam. 14-152, broca de puntear con muelle de expulsión: n.º 589805 tam. HSS-CO.

### Descripción técnica

N.º de revoluciones recomendado INOX	480 min <sup>-1</sup>
--------------------------------------	-----------------------

## Hoja de datos

Serie	Power Change Plus
N.º de revoluciones recomendado acero	640 min <sup>-1</sup>
Diámetro	25 mm
Tipo de producto	Corona perforadora