



Corona perforadora de metal duro Power Change Plus, Diámetro: 30mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 588760 30 |
| GTIN | 4059952536422 |
| Clase de artículo | 54B |

Descripción

Ejecución:

Esta sierra de corona perforadora combina las mejores características en una forma compacta: Es duradera, precisa y optimizada para trabajos de chapa metálica de alta calidad.

Ventaja:

- **Larga vida útil de la herramienta al cortar agujeros en acero inoxidable.**
- **Vida útil excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch.**
- **Dientes de carburo fino molido y afilado para una mayor fuerza y precisión.**

Aplicación:

Para el procesamiento de chapas metálicas muy finas.

Nota:

Se necesita un adaptador de sujeción rápida Power Change Plus y una broca de puntear adecuada. Puede encontrarlos en nuestra eShop bajo los siguientes números de artículo: Adaptador de sujeción rápida Power Change Plus: n.º 589795 tam. 14-152 y n.º 589796 tam. 14-152, broca de puntear con muelle de expulsión: n.º 589805 tam. HSS-CO.

Descripción técnica

| | |
|----------|-------|
| Diámetro | 30 mm |
|----------|-------|

Hoja de datos

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| N.º de revoluciones recomendado INOX | 400 min ⁻¹ |
| N.º de revoluciones recomendado acero | 530 min ⁻¹ |
| Serie | Power Change Plus |
| Tipo de producto | Corona perforadora |