

**Herramienta de corte de barra redonda, MDI, D×Longitud: 20X100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	295030 20X100
GTIN	4045197188113
Clase de artículo	22E

**Descripción****Ejecución:**

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.

**Metal duro integral.** Barras redondas de precisión. Rectificado de forma cilíndrica dentro de la tolerancia **h6**.

**Aplicación:**

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.

**Descripción técnica**

Ø D	20 mm
Longitud	100 mm
Material de corte	MDI
Tipo de producto	Herramienta de corte