

**Buril, HSS Co 10, D×Longitud: 10X125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	295040 10X125
GTIN	4045197188205
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

HSS-Co 10 (10 % cobalto). **Buril con filo recto**, rectificado de forma cilíndrica preciso dentro de la tolerancia **h8**. Parte semicircular prerrectificada, 0,2 mm medida excedente.

Aplicación:

Para el grabado y el copiado en la fabricación de herramientas y moldes.

Descripción técnica

Longitud	125 mm
Ø D	10 mm
Longitud de filo	15 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Herramienta de corte