



Cuchilla de torneado derecha similar a DIN 4971 (ISO 1), P20/K25, Vástago cuadrado: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	296025 16
GTIN	4045197518170
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

Vástago cuadrado	16 mm
Longitud total	110 mm
Material de corte	P20/K25
Tipo de producto	Cuchilla de torneado