

Garant**SC. T 120408, Clase: HU7310**

Datos de pedido

Número de pedido	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Clase de artículo	21G

Descripción

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Clase	HU7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Recubrimiento	Sin revestimiento

Código ISO plaquita de corte	SCGT 120408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado