

HOLEX®
SCMT 09T304 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

Número de pedido	260792 HBX130
GTIN	4045197670649
Clase de artículo	22D

Descripción

SCMT 09T304 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f : 0,08 - 0,36 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	MM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,08 - 0,36 mm/rev,
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,1 - 3,75 mm
Clase	HBX130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro