



Hoja de sierra circular expert for Aluminium, Ø hoja D: 136mm



Datos de pedido

Número de pedido	583920 136
GTIN	3165140957656
Clase de artículo	54B

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con **hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones**, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El **recubrimiento** evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los **dientes de metal duro rectificadas con precisión** garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte. Para sierras de penetración y circulares a mano.

Aplicación:

Cortes precisos en **aluminio** y en otros metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal con ángulo de desprendimiento negativo para un trabajo sencillo y seguro en el avance manual.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Cantidad de dientes	48
Ø hoja D	136 mm
Ø de perforación	20 mm

Hoja de datos

Anchura de corte B	1,6 mm
adecuado para material	Aluminio
Tipo de producto	Hoja de sierra circular