



Juego de coronas perforadas universal Power Charge Plus, Ø de corona perforada: 22-32



Datos de pedido

Número de pedido	589807 22-32
GTIN	4059952536484
Clase de artículo	54B

Descripción

Ejecución:

El corte de agujeros en chapas de acero no es comparable con otras aplicaciones de coronas perforadas. En entornos industriales o cuando se trabaja en vehículos, debe ser extremadamente preciso. Sin embargo, el material suele ser muy resistente y daña las coronas perforadas bimetálicas convencionales. El EXPERT Sheet Metal PC Plus resuelve todos estos problemas, ya que está hecho de tecnología compacta y de alta calidad. El EXPERT Sheet Metal PC Plus consta de un solo cilindro de metal torneado para una estabilidad, resistencia y precisión máximas. Durabilidad extrema y capacidad para cortar los tipos de acero más duros gracias a los dientes de carburo afilados individualmente y soldados al cuerpo. Esta sierra de corona perforadora combina las mejores características en una forma compacta: Es duradera, precisa y optimizada para trabajos de chapa metálica de alta calidad. Para usar con el adaptador de liberación rápida Power Change Plus de Bosch: para mayor precisión y resistencia

Suministro:

2 brocas de puntear, 3 coronas perforadoras (Ø 22 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm), adaptador de liberación rápida.

Descripción técnica

Hoja de datos

Serie	Power Charge Plus
Ø de corona perforada	22 - 32 mm
Número de vástagos de asiento	1
Número de piezas	6
Número de brocas de centrar	2
Profundidad de corte máximo	5 mm
Tipo de producto	Corona perforadora

Productos adecuados

No Shop URL available for: 589807 22-32
