



Alicates corte lateral, modelo resistente, cromado, con cubiertas en mangos, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	723101 200
GTIN	4003773035367
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con cortes templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima. Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4,2 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2,5 mm
Longitud total	200 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes

Hoja de datos

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante