



Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	700401 180
GTIN	4003773043072
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Valores de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Longitud total	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado

Hoja de datos

exento de chispas	no
Tipo de producto	Alicate multifunción