

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	E12M STFCR/L11
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Desplazamiento central L ₃	8 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	15 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L ₂	11,5 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500