



Limpiaor abrasivo universal, 80x50x20 mm, Tipo: G



Datos de pedido

Número de pedido	557665 G
GTIN	4069515039918
Clase de artículo	52E

Descripción

Ejecución:

Bloque abrasivo flexible, mezclado completamente con grano abrasivo con aglomerado elástico (duración prolongada, posibilidad de consumir por completo). La composición porosa impide que el cuerpo abrasivo se atasque. Adecuado para rectificado en mojado y en seco. Resistente al agua y al aceite.

Versión con corindón fino.

Aplicación:

Universal para **limpiar, pulir, alisar, deslustrar y rectificar todo tipo de materiales.**

Nota:

El agua, el petróleo, las pastas o aditivos similares **incrementan su efecto.**

Descripción técnica

Longitud	80 mm
Grado de finura	basto
Altura	20 mm
Anchura	50 mm
Atributo del nombre de producto	80x50x20 mm

Hoja de datos

Tipo de producto

Bloque abrasivo

Datos de usuario

Tipo de producto	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
Piedra	adecuado		
Barnices	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		