



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Xtra, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	082006 12
GTIN	4250004112544
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Potente limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic xtra para un uso intensivo.

- **Mayor efecto por ultrasonidos gracias a la función dinámica automática.**
- **Modo Eco conmutable para una limpieza suave y ahorro de energía.**
- **Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.**
- **Regulación de tiempo y de temperatura individual.**
- **Panel de funcionamiento transparente protegido contra salpicadura de agua.**
- **Apagado automático de seguridad.**

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Encontrará la cesta de inserción adecuada en el n.º 082101. Puede encontrar agentes limpiadores por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.º 088015 – n.º 088019.

Descripción técnica

Denominación del fabricante	Xtra 120
Longitud cesto insertable	245 mm
Cubeta de limpieza altura	190 mm
Volumen de trabajo recomendado	12,1 l
Longitud aparatos	500 mm
Peso	11,3 kg

Hoja de datos

Volumen	14,2 l
Anchura aparatos	315 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos	880 W
Tensión nominal	220 - 240 V
Potencia de calefacción	800 W
Anchura cesto insertable	195 mm
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos