



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Xtra, Tipo: 18



Datos de pedido

Número de pedido	082006 18
GTIN	4250004112551
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Potente limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic xtra para un uso intensivo.

- **Mayor efecto por ultrasonidos gracias a la función dinámica automática.**
- **Modo Eco conmutable para una limpieza suave y ahorro de energía.**
- **Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.**
- **Regulación de tiempo y de temperatura individual.**
- **Panel de funcionamiento transparente protegido contra salpicadura de agua.**
- **Apagado automático de seguridad.**

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Encontrará la cesta de inserción adecuada en el n.º 082101. Puede encontrar agentes limpiadores por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.º 088015 – n.º 088019.

Descripción técnica

Peso	13,2 kg
Rendimiento máximo ultrasonidos	1040 W
Anchura cesto insertable	255 mm
Potencia de calefacción	1000 W
Denominación del fabricante	Xtra 180
Longitud aparatos	530 mm

Hoja de datos

Tensión nominal	220 - 240 V
Volumen de trabajo recomendado	16,7 l
Volumen	19,7 l
Anchura aparatos	380 mm
Cubeta de limpieza altura	190 mm
Longitud cesto insertable	275 mm
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos