



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Xtra, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	082006 6
GTIN	4250004112520
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Potente limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic xtra para un uso intensivo.

- **Mayor efecto por ultrasonidos gracias a la función dinámica automática.**
- **Modo Eco conmutable para una limpieza suave y ahorro de energía.**
- **Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.**
- **Regulación de tiempo y de temperatura individual.**
- **Panel de funcionamiento transparente protegido contra salpicadura de agua.**
- **Apagado automático de seguridad.**

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Encontrará la cesta de inserción adecuada en el n.º 082101. Puede encontrar agentes limpiadores por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.º 088015 – n.º 088019.

Descripción técnica

Potencia de calefacción	400 W
Longitud cesto insertable	255 mm
Anchura aparatos	215 mm
Volumen de trabajo recomendado	5,1 l
Peso	7,9 kg
Rendimiento máximo ultrasonidos	640 W

Hoja de datos

Tensión nominal	220 - 240 V
Cubeta de limpieza altura	150 mm
Volumen	6,3 l
Longitud aparatos	500 mm
Denominación del fabricante	Xtra 60
Anchura cesto insertable	105 mm
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos